

HOLEX**Žiedlapinis šlifavimo diskas speed ZA plokščias, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	565295 40
GTIN	4062406159610
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

- **Aukštos kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.**
 - **Stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.**
 - **Taip pat tinka ir plienui bei INOX.**
 - **Geriausi rezultatai su kampiniais šlifuokliais skirtingose produktyvumo klasėse.**
- speed** – plokščias plokštelių išdėstymas, užtikrina **greitą šalinimo greitį** ir ilgesnį veikimą.

Paskirtis:

Tikslus nuožulų nuėmimas, briaunų apdirbimas ir plokštumų šlifavimas.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	plokščia
Disko Ø	125 mm
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		