



## Žiedlapinis šlifavimo diskas speed ZA plokščias, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 40



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 565294 40     |
| GTIN             | 4062406159573 |
| Produktų klasė   | 52M           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Aukštos kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.
  - Stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.
  - Taip pat tinka ir plienui bei INOX.
  - Geriausi rezultatai su kampiniais šlifuokliais skirtingose produktyvumo klasėse.
- speed** – plokščias plokštelių išdėstymas, užtikrina **greitą šalinimo greitį** ir ilgesnį veikimą.

#### Paskirtis:

Tikslus nuožulų nuėmimas, briaunų apdirbimas ir plokštumų šlifavimas.

### Techninis aprašymas

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Disko Ø                   | 115 mm                 |
| Forma                     | plokščia               |
| Kiaurymės Ø               | 22,23 mm               |
| Šlifavimo priemonės       | Cirkonio korundas (ZA) |
| Šlifavimo priemonių kodas | ZA                     |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 %                       |
| Produkto pavadinimo požymis      | Ø 115 mm                     |
| optimaliai parinkta medžiagai    | INOX                         |
| optimaliai parinkta medžiagai    | Plienas                      |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s                       |
| Produkto rūšis                   | Žiedlapinis šlifavimo diskas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | tinka         |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka |                |           |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |