

**HOLEX**
**Žiedlapinis šlifavimo diskas speed ZA plokščias, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 120**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	565295 120
GTIN	4062406159641
Produktų klasė	52M

**Aprašymas**
**Modelis:**

- **Aukštos kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.**
  - **Stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.**
  - **Taip pat tinka ir plienui bei INOX.**
  - **Geriausi rezultatai su kampiniais šlifuočiais skirtingose produktyvumo klasėse.**
- speed** – plokščias plokštelių išdėstymas, užtikrina **greitą šalinimo greitį** ir ilgesnį veikimą.

**Paskirtis:**

Tikslus nuožulų nuėmimas, briaunų apdirbimas ir plokštumų šlifavimas.

**Techninis aprašymas**

Forma	plokščia
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		