



Žiedlapinis šlifavimo diskas speed ZA plokščias, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 80



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 565295 80 |
| GTIN | 4062406159634 |
| Produktų klasė | 52M |

Aprašymas

Modelis:

- Aukštos kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.
 - Stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.
 - Taip pat tinka ir plienui bei INOX.
 - Geriausi rezultatai su kampiniais šlifuokliais skirtingose produktyvumo klasėse.
- speed** – plokščias plokštelių išdėstymas, užtikrina **greitą šalinimo greitį** ir ilgesnį veikimą.

Paskirtis:

Tikslus nuožulų nuėmimas, briaunų apdirbimas ir plokštumų šlifavimas.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Kiaurymės Ø | 22,23 mm |
| Forma | plokščia |
| Šlifavimo priemonės | Cirkonio korundas (ZA) |
| Šlifavimo priemonių kodas | ZA |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 125 mm |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |