

**TNMG 160404, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251472 CA515
GTIN	4960664677474
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PQ
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	105 - 510 m/min
Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui