

Mitutoyo

Siųstuvas U-WAVE-TC slankmačiams, Tipas: IP67



Užsakymo data

Užsakymo numeris	498890 IP67
GTIN	4946368735566
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Belaidė duomenų perdavimo sistema U-WAVE fit.

- **Siųstuvas prijungiamas tiesiogiai prie matavimo prietaiso iš galinės pusės - jokių laidų.**
- **Aiškus duomenų perdavimo patvirtinimo signalas arba raudonas/oranžinis/žalias LED signalas.**
- **Veikimo nuotolis apie 20 metrų (matavimo zonoje).**
- **Baterijos tarnauja itin ilgai: Perduodama 400.000 duomenų vienos baterijos veikimo laikotarpiu.**

Tinka:

IP67 slankmačiai / standartiniai slankmačiai 100, 150, 200, 300 mm

Pastaba:

Užsisakykite jungties modulį ir siųstuvą.

Techninis aprašymas

Feedback	Šviesos diodas
Produkto rūšis	Siųstuvas