

**DC. T 070202, Rūšis: CA515**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260381 CA515
GTIN	4960664675944
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC. T 070202 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 390 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	HQ
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 390 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui