

**CC. T 09T304, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260196 CA515
GTIN	4960664674947
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC. T 09T304 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 380 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 380 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	GK
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui