


**WNMG 080404-Wiper, Rūšis: CA515**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252113 CA515
GTIN	4960664678679
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

WNMG 080404-Wiper CA515 Kietlydinys: CA515  
 Drožlialaužis: WQ  
 Tolerancija: M  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 3,8 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 435 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 435 m/min
Pastūma $f$	0,15 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	WQ
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui