

**DC.T 11T304, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260386 CA515
GTIN	4960664676040
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC.T 11T304 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 390 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	HQ
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 390 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui