

**CC.T 09T304, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260097 CA515
GTIN	4960664674916
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC.T 09T304 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 380 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 380 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	HQ
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui