


**WNMG 080412, Rūšis: CA515**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252116 CA515
GTIN	4960664678754
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

WNMG 080412 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 435 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3,8 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 435 m/min
Drožlialaužis	PS
Pastūma $f$	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui