

**DCMT 070202, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260481 CA515
GTIN	4960664675913
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 390 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožialaužis	GK
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija

M

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui