

**DCMT 11T308, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260387 CA515 |
| GTIN | 4960664676057 |
| Produktų klasė | 25E |

Aprašymas

DCMT 11T308 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 390 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Drožlialaužis | HQ |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 100 - 390 m/min |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pastūma f | 0,05 - 0,25 mm/aps, |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Pagrindinis naudojimas | P |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys | CA515 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T308 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |