


WNMG 080408-Wiper, Rūšis: CA515

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252015 CA515
GTIN	4960664678853
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080408-Wiper CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: WP

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,07 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 435 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	WP
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 435 m/min
Pastūma f	0,07 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	CA515

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui