

**WNMG 080404, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252012 CA515
GTIN	4960664678648
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	HQ
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,07 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 435 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui