

**CC. T 060202, Rūšis: CA515**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260192 CA515
GTIN	4960664674893
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 380 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	GK
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui