

**WN. G 080408, Rūšis: CA515**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252114 CA515
GTIN	4960664678747
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WN. G 080408 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,8 mmPastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 435 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 435 m/min
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,8 mm
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	PS

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui