

**DC.T 11T302, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260385 CA515
GTIN	4960664676033
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DC.T 11T302 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 390 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Drožlialaužis	HQ
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 390 m/min

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui