

**CCMT 120412, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260206 CA515
GTIN	4960664674985
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 120412 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 380 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 380 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	GK
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui