

**WNMG 080404-Wiper, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252013 CA515
GTIN	4960664678846
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

WNMG 080404-Wiper CA515 Kietlydinys: CA515  
Drožlialaužis: WP  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Pastūma  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 435 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	WP
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 435 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,07 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	CA515

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui