


Neslystantis kilimėlis, uždaras 10 m rulonas, Gylis: 750mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	951908 750
GTIN	4063104000440
Produktų klasė	96M

Aprašymas**Modelis:**

Kilimėlis su iškiliais gumbeliais iš PES/stiklo pluošto audinio, abi pusės padengtos neslystančia PVC puta. Itin tvirti ir neslidūs. Antracito spalvos.

Paskirtis:

Skirti įdėti į stalčius. Neleidžia įrankiams slidinėti, todėl jie laikomi saugiai.

Standartas:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Pastaba:

Jei drėgna, kilimėliai nebe taip tvirtai prilimpa ir slysta.

Techninis aprašymas

Ilgis	10000 mm
Gylis	750 mm
Modelis	Meterware
Gamintojo pavadinimas	T-Tec Anti-R. rulonas 0,75 x 10 m
Storis	2,5 mm
Produkto rūšis	Neslidus kilimėlis

