

**CCMT 060202, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260190 CA515
GTIN	4960664674886
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Drožlialaužis	GK
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 380 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija

M

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui