

**CC. T 060202, Rūšis: CA515**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260091 CA515
GTIN	4960664674862
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC. T 060202 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 380 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 380 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	HQ
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui