

**WNMG 080408-Wiper, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 252115 CA515  |
| GTIN             | 4960664678686 |
| Produktų klasė   | 25E           |

**Aprašymas**

WNMG 080408-Wiper CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: WQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 435 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Drožlialaužis                                 | WQ                 |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm             |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                  |
| Pastūma $f$                                   | 0,15 - 0,6 mm/aps, |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 1 - 3,8 mm         |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 70 - 435 m/min     |
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas    |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys                               | CA515                             |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | Pusiau glotnusias apdirbimas      |
| Ašmenys                                   | HM                                |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080408                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 6                                 |
| Tolerancija                               | M                                 |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekinimui |