

**VBMT 160408, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261184 CA515
GTIN	4960664678150
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VBMT 160408 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: HQ

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 390 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	HQ
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 390 m/min

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui