



1/2 colio atsuktuvų galvucių rinkinys su TiN danga Torx® varžtams 9 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	639506
GTIN	4000896051540
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;

galvutės pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir atsparumui nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

Paskirtis:

Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M4 – M14.

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Geležtė iš specialaus plieno su TiN danga.

Tiekimo sudėtis:

Atsuktuvų antgaliai: 9 vnt. dyd. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Laikoma: Smartcase, galima pastatyti

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	9
Pavaros keturbriaunis	1/2 in

Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Ilgis	185 mm
Plotis	153 mm
Aukštis	52 mm
Produkto rūšis	Galvutė