



## 6-briaunių 1/2 colio atsuktuvų galvučių rinkinys su TiN danga 9 vnt.



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	639406
GTIN	4000896193530
Produktų klasė	630

### Aprašymas

**Modelis:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122 / 3123;

**galvutės** pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir atsparumui nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

**Paskirtis:**

Vidiniams šešiabriauniams varžtams su sriegiu M6 – M24.

**Apdirbama medžiaga:**

Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Geležtė iš specialaus plieno su TiN danga.

**Tiekimo sudėtis:**

Atsuktuvų antgaliai: 9 vnt. Nr. 643233 dyd. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17

Laikoma: Smartcase, galima pastatyti

### Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Dalių skaičius	9

Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	Galvutės Torx® varžtams
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	5-17 mm
Ilgis	185 mm
Plotis	153 mm
Aukštis	52 mm
Produkto rūšis	Galvutė

## Priedai

6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 12 mm	643233 12
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 6 mm	643233 6
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 5 mm	643233 5
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 7 mm	643233 7
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 14 mm	643233 14
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 8 mm	643233 8
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 17 mm	643233 17
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colioSu TiN danga Šešiabriaunis 10 mm	643233 10