

**Garant**
**CerRapid pjovimo diskas YPAČ PLONAS, plienas, INOX, Disko Ø: 125mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	563256 125
GTIN	4062406162320
Produktų klasė	51M

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pasigalandantys **keraminiai grūdėliai (CER)** ir specialiai priderintas **efektyvus rišiklis žymiai našiau šlifuoja ir lėtai kaista** lyginant su standartiniais pjovimo diskais (A).

- **Didelis produktyvumas, nes labai greitai pjauna.**
- **Optimalus balansas tarp minkšto pjovimo su mažiausiu jėgos poreikiu ir maksimalaus patvarumo.**

**Specifikacija:**
**CER60Q-BF.**
**Pastaba:**

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	tiesus
Disko storis	1 mm
maksimalus sūkių skaičius	12200 min <sup>-1</sup>

DiskoØ	125 mm
Forma	41
Specifikacija	CER60Q-BF
kai medžiagos storis	3 - 5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

