

Garant
CerRapid pjovimo diskas YPAČ PLONAS, plienas, INOX, Disko Ø: 178mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	563256 178
GTIN	4062406162337
Produktų klasė	51M

Aprašymas
Modelis:

Pasigalandantys **keraminiai grūdėliai (CER)** ir specialiai priderintas **efektyvus rišiklis žymiai našiau šlifuoja ir lėtai kaista** lyginant su standartiniais pjovimo diskais (A).

- **Didelis produktyvumas, nes labai greitai pjauna.**
- **Optimalus balansas tarp minkšto pjovimo su mažiausiu jėgos poreikiu ir maksimalaus patvarumo.**

Specifikacija:
CER60Q-BF.
Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

Techninis aprašymas

Forma	tiesus
Disko Ø	178 mm
Specifikacija	CER60Q-BF
maksimalus sūkių skaičius	8600 min ⁻¹

Forma	41
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko storis	1,6 mm
kai medžiagos storis	7,7 - 8 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Užspaudimo jungių pora Flanšo Ø 76 mm

563990 76