

**Garant**
**CerRapid pjovimo diskas YPAČ PLONAS, plienas, INOX, Disko Ø: 230mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

563256 230

GTIN

4062406162351

Produktų klasė

51M

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pasigalandantys **keraminiai grūdeliai (CER)** ir specialiai priderintas **efektyvus rišiklis žymiai našiau šlifuoja ir lėtai kaista** lyginant su standartiniais pjovimo diskais (A).

- **Didelis produktyvumas, nes labai greitai pjauna.**
- **Optimalus balansas tarp minkšto pjovimo su mažiausiu jėgos poreikiu ir maksimalaus patvarumo.**

**Specifikacija:**
**CER30Q-BF.**
**Pastaba:**

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius

6600 min<sup>-1</sup>

Forma

41

Specifikacija

CER30Q-BF

Forma

tiesus

Disko Ø	230 mm
Disko storis	2 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
kai medžiagos storis	6 - 10 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

---

## Priedai

Užspaudimo jungių pora Flanšo Ø 76 mm

563990 76