


**Garant****Perforuota sienelė, Dydis: M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

955320 M

GTIN

4062406159184

Produktų klasė

91F

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas lakštinis plienas, su 9×9 mm kvadratinėmis kiaurymėmis 37 mm tinklelyje sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Yra priedai tvirtinimui prie sienos, lipdukai.

**Spalva:**

Sidabro spalvos, **dengta milteliais.**

**Pastaba:**

Galima komplektuoti su Easyfix kabliais ir laikikliais bei priedais, skirtais perforuotomis sienelėms, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, iš 95 skyriaus.

**Techninis aprašymas**

Aukštis

777 mm

Plotis

500 mm

Svoris

5,8 kg

Perforuota sienelė

vienpusė

Hoffmann perforuota sienelė

9×9 mm

Produkto rūšis

Perforuota sienelė