



Įspraustinė kiaurosioms kiaurymėms, D1: 77,7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Pagrindas iš statybinio plieno su plieniniu varžtu.
- Galimas 5 pusių apdirbimas.
- Itin tikslus pakartojimas.
- Lengva apdirbti pagrindą iki pageidaujamo \emptyset .

Paskirtis:

Detalių užspaudimui esamoje kiaurymėje.

Techninis aprašymas

H	45,5 mm
H ₁	37,6 mm
D ₂ mažiausias užspaudimo \emptyset	29,3 mm
Užspaudimo jėga	44,5 kN
Išorinis \emptyset D ₁	77,7 mm
\emptyset D ₄	M 6/92,5

Ø D ₃	M 16
lšorinis Ø D	107,5 mm
maksimalus užveržimo momentas	280 Nm
maks. užspaudimo plotas	0,38 mm
Tolerancija lšorinis Ø	h9
Produkto rūšis	Įspraustinė