



Įspraustinė kiaurosioms kiaurymėms, D1: 103mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370015 103
GTIN	4046368384501
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Pagrindas iš statybinio plieno su plieniniu varžtu.
- Galimas 5 pusių apdirbimas.
- Itin tikslus pakartojimas.
- Lengva apdirbti pagrindą iki pageidaujamo \emptyset .

Paskirtis:

Detalių užspaudimui esamoje kiaurymėje.

Techninis aprašymas

$\emptyset D_3$	M 16
H_1	37,6 mm
Išorinis $\emptyset D$	132,9 mm
Užspaudimo jėga	44,5 kN
H	45,5 mm
$\emptyset D_4$	M 6/118

Išorinis $\varnothing D_1$	103 mm
D_2 mažiausias užspaudimo \varnothing	29,3 mm
maksimalus užveržimo momentas	280 Nm
maks. užspaudimo plotas	0,38 mm
Tolerancija Išorinis \varnothing	h9
Produkto rūšis	Įspraustinė