



## Dvipleištis spaustuvas, Sriegis M: M4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370010 M4
GTIN	4046368870509
Produktų klasė	37M

### Aprašymas

#### Modelis:

- Aliuminio profilis su plieniniu kaiščiu ir varžtu.
- Mažai vietos užimantis daugkartinis spaustuvas.

#### Paskirtis:

Ypač tinka apvalių ir plokščių detalių užspaudimui.

### Techninis aprašymas

B <sub>1</sub>	10,4 mm
Sriegis M	M4
Aukštis H <sub>2</sub>	5,6 mm
tinka vidiniams šešiabriauniams SW	3 mm
B <sub>2</sub>	12,7 mm
Užspaudimo jėga	2,2 kN
Maksimalus skėtimo plotis	13,2 mm
H <sub>1</sub>	12,7 mm
maksimalus užveržimo momentas	3,4 Nm
Ilgis L	15,9 mm

Aukštis H	14,5 mm
Plotis B	12,3 mm
Produkto rūšis	Pleištinis spaustuvas