



Įspraustinė kiaurosioms kiaurymėms, D1: 12,4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Pagrindas iš statybinio plieno su plieniniu varžtu.
- Galimas 5 pusių apdirbimas.
- Itin tikslus pakartojimas.
- Lengva apdirbti pagrindą iki pageidaujamo \emptyset .

Paskirtis:

Detalių užspaudimui esamoje kiaurymėje.

Techninis aprašymas

D ₂ mažiausias užspaudimo \emptyset	7,2 mm
Užspaudimo jėga	4,2 kN
H	21,8 mm
\emptyset D ₄	M 3/21
\emptyset D ₃	M 4
Išorinis \emptyset D	29,72 mm

Išorinis $\varnothing D_1$	12,4 mm
H_1	16 mm
maksimalus užveržimo momentas	5 Nm
maks. užspaudimo plotas	0,25 mm
Tolerancija Išorinis \varnothing	h9
Produkto rūšis	Įspraustinė