



Ekscentrinis gnybtas, Sriegis M: M6



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 370005 M6 |
| GTIN | 4046368503261 |
| Produktų klasė | 37M |

Aprašymas

Modelis:

- **Užima nedaug vietos, todėl niekam netrukdo.**
- **Įvairių formų detalių užspaudimui.**

6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentrinu varžtu.

Tiekimo sudėtis:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Pastaba:

Naudojant gnybtą M 10 reikia šešiabriaunio lenkto atsuktuvo dyd. 7!

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------|
| Sriegio ilgis L | 12 mm |
| Matmuo A | 7,8 mm |
| Disko aukštis H | 4,8 mm |
| Užspaudimo jėga | 3,4 kN |
| Šešiabriaunis SW diskas | 16 mm |
| Sriegis M | M6 |
| Ekscentrinė eiga S ₁ | 1,3 mm |
| Vidinio šešiabriaunio diskas SW ₁ | 4 mm |
| maksimalus užveržimo momentas | 8,5 Nm |

Produkto rūšis

Ekscentrinis gnybtas