



Įspraustinė kiaurosioms kiaurymėms, D1: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370015 20
GTIN	4046368381500
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Pagrindas iš statybinio plieno su plieniniu varžtu.
- Galimas 5 pusių apdirbimas.
- Itin tikslus pakartojimas.
- Lengva apdirbti pagrindą iki pageidaujamo \emptyset .

Paskirtis:

Detalių užspaudimui esamoje kiaurymėje.

Techninis aprašymas

$\emptyset D_3$	M 8
Išorinis $\emptyset D_1$	20 mm
H	24,9 mm
$\emptyset D_4$	M 3/29
Užspaudimo jėga	11,1 kN
H_1	19 mm

D ₂ mažiausias užspaudimo Ø	13,5 mm
Išorinis Ø D	37,5 mm
maksimalus užveržimo momentas	34 Nm
maks. užspaudimo plotas	0,38 mm
Tolerancija Išorinis Ø	h9
Produkto rūšis	Įspraustinė