



Dvipleištis spaustuvas, Sriegis M: M8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370010 M8
GTIN	4046368871001
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Aliuminio profilis su plieniniu kaiščiu ir varžtu.
- Mažai vietos užimantis daugkartinis spaustuvas.

Paskirtis:

Ypač tinka apvalių ir plokščių detalių užspaudimui.

Techninis aprašymas

H ₁	25,4 mm
tinka vidiniams šešiabriauniams SW	6 mm
Aukštis H ₂	12,7 mm
B ₂	25,4 mm
Užspaudimo jėga	8,9 kN
B ₁	20,8 mm
Sriegis M	M8
Maksimalus skėtimo plotis	26,9 mm
maksimalus užveržimo momentas	14,5 Nm
Ilgis L	31,7 mm

Aukštis H	25,9 mm
Plotis B	24,8 mm
Produkto rūšis	Pleištinis spaustuvas