



Ekscentrinis gnybtas, Sriegis M: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370005 M10
GTIN	4046368503308
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- **Užima nedaug vietos, todėl niekam netrukdo.**
- **Įvairių formų detalių užspaudimui.**

6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentrinu varžtu.

Tiekimo sudėtis:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Pastaba:

Naudojant gnybtą M 10 reikia šešiabriaunio lenkto atsuktuvo dyd. 7!

Techninis aprašymas

Ekscentrinė eiga S_1	1,6 mm
Šešiabriaunis SW diskas	20 mm
Sriegio ilgis L	20 mm
Sriegis M	M10
Matmuo A	10,2 mm
Užspaudimo jėga	9 kN
Disko aukštis H	6,4 mm
Vidinio šešiabriaunio diskas SW_1	7 mm
maksimalus užveržimo momentas	28 Nm

Produkto rūšis

Ekscentrinis gnybtas