



Įspraustinė kiaurosioms kiaurymėms, D1: 35,3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Pagrindas iš statybinio plieno su plieniniu varžtu.
- Galimas 5 pusių apdirbimas.
- Itin tikslus pakartojimas.
- Lengva apdirbti pagrindą iki pageidaujamo \emptyset .

Paskirtis:

Detalių užspaudimui esamoje kiaurymėje.

Techninis aprašymas

$\emptyset D_3$	M 12
D_2 mažiausias užspaudimo \emptyset	23 mm
H	31,8 mm
H_1	25,4 mm
Išorinis $\emptyset D_1$	35,3 mm
Išorinis $\emptyset D$	56 mm

Užspaudimo jėga	26,3 kN
Ø D ₄	M 4/45,5
maksimalus užveržimo momentas	150 Nm
maks. užspaudimo plotas	0,38 mm
Tolerancija Išorinis Ø	h9
Produkto rūšis	Įspraustinė