



## Įspraustinė kiaurosioms kiaurymėms, D1: 51,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Produktų klasė	37M

### Aprašymas

#### Modelis:

- Pagrindas iš statybinio plieno su plieniniu varžtu.
- Galimas 5 pusių apdirbimas.
- Itin tikslus pakartojimas.
- Lengva apdirbti pagrindą iki pageidaujamo Ø.

#### Paskirtis:

Detalių užspaudimui esamoje kiaurymėje.

### Techninis aprašymas

D <sub>2</sub> mažiausias užspaudimo Ø	29,3 mm
H <sub>1</sub>	31,8 mm
Išorinis Ø D <sub>1</sub>	51,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	M 16
Ø D <sub>4</sub>	M 5/63,9
H	39,6 mm

Užspaudimo jėga	44,5 kN
Išorinis Ø D	75,5 mm
maksimalus užveržimo momentas	280 Nm
maks. užspaudimo plotas	0,38 mm
Tolerancija Išorinis Ø	h9
Produkto rūšis	Išpraustinė