



Išpraustinė kiaurosioms kiaurymėms, D1: 42mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370015 42
GTIN	4046368383009
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Pagrindas iš statybinio plieno su plieniniu varžtu.
- Galimas 5 pusių apdirbimas.
- Itin tikslus pakartojimas.
- Lengva apdirbti pagrindą iki pageidaujamo Ø.

Paskirtis:

Detalių užspaudimui esamoje kiaurymėje.

Techninis aprašymas

H ₁	31,8 mm
D ₂ mažiausias užspaudimo Ø	29,3 mm
Ø D ₄	M 5/55,9
Išorinis Ø D	69,5 mm
Išorinis Ø D ₁	42 mm
H	39,6 mm

Užspaudimo jėga	44,5 kN
Ø D ₃	M 16
maksimalus užveržimo momentas	280 Nm
maks. užspaudimo plotas	0,38 mm
Tolerancija Išorinis Ø	h9
Produkto rūšis	Įspraustinė