



Įspraustinė kiaurosioms kiaurymėms, D1: 27mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370015 27
GTIN	4046368382002
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Pagrindas iš statybinio plieno su plieniniu varžtu.
- Galimas 5 pusių apdirbimas.
- Itin tikslus pakartojimas.
- Lengva apdirbti pagrindą iki pageidaujamo \emptyset .

Paskirtis:

Detalių užspaudimui esamoje kiaurymėje.

Techninis aprašymas

$\emptyset D_3$	M 10
D_2 mažiausias užspaudimo \emptyset	18 mm
Užspaudimo jėga	20 kN
H_1	22,2 mm
H	28,6 mm
Išorinis $\emptyset D_1$	27 mm

Išorinis Ø D	50 mm
Ø D ₄	M 4/39,4
maksimalus užveržimo momentas	60 Nm
maks. užspaudimo plotas	0,38 mm
Tolerancija Išorinis Ø	h9
Produkto rūšis	Įspraustinė