



## Ekscentrinis gnybtas, Sriegis M: M8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370005 M8
GTIN	4046368503285
Produktų klasė	37M

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Užima nedaug vietos, todėl niekam netrukdo.**
- **Įvairių formų detalių užspaudimui.**

6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentrinu varžtu.

#### Tiekimo sudėtis:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

#### Pastaba:

Naudojant gnybtą M 10 reikia šešiabriaunio lenkto atsuktuvo dyd. 7!

### Techninis aprašymas

Užspaudimo jėga	3,6 kN
Sriegis M	M8
Šešiabriaunis SW diskas	20 mm
Sriegio ilgis L	16 mm
Disko aukštis H	4,8 mm
Vidinio šešiabriaunio diskas SW <sub>1</sub>	5 mm
Ekscentrinė eiga S <sub>1</sub>	1 mm
Matmuo A	10,2 mm
maksimalus užveržimo momentas	11,3 Nm

Produkto rūšis

Ekscentrinis gnybtas