



Dvipleištis spaustuvas, Sriegis M: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370010 M6
GTIN	4046368870752
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Aliuminio profilis su plieniniu kaiščiu ir varžtu.
- Mažai vietos užimantis daugkartinis spaustuvas.

Paskirtis:

Ypač tinka apvalių ir plokščių detalių užspaudimui.

Techninis aprašymas

tinka vidiniams šešiabriauniams SW	5 mm
B ₁	16,1 mm
Aukštis H ₂	9,5 mm
Užspaudimo jėga	6,7 kN
Sriegis M	M6
B ₂	19 mm
H ₁	19,05 mm
Maksimalus skėtimo plotis	20,3 mm
maksimalus užveržimo momentas	14,3 Nm
Ilgis L	23,8 mm

Aukštis H	19 mm
Plotis B	18,6 mm
Produkto rūšis	Pleištinis spaustuvas