



Ekscentrinis gnybtas, Sriegis M: M12



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 370005 M12 |
| GTIN | 4046368503322 |
| Produktų klasė | 37M |

Aprašymas

Modelis:

- **Užima nedaug vietos, todėl niekam netrukdo.**
- **Įvairių formų detalių užspaudimui.**

6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentrinu varžtu.

Tiekimo sudėtis:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Pastaba:

Naudojant gnybtą M 10 reikia šešiabriaunio lenkto atsuktuvo dyd. 7!

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Sriegis M | M12 |
| Ekscentrinė eiga S_1 | 2 mm |
| Šešiabriaunis SW diskas | 25 mm |
| Sriegio ilgis L | 25 mm |
| Užspaudimo jėga | 18 kN |
| Matmuo A | 12,7 mm |
| Vidinio šešiabriaunio diskas SW_1 | 8 mm |
| Disko aukštis H | 9,5 mm |
| maksimalus užveržimo momentas | 88 Nm |

Produkto rūšis

Ekscentrinis gnybtas