



## Dvipleištis spaustuvas, Sriegis M: M12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370010 M12
GTIN	4046368871506
Produktų klasė	37M

### Aprašymas

#### Modelis:

- Aliuminio profilis su plieniniu kaiščiu ir varžtu.
- Mažai vietos užimantis daugkartinis spaustuvas.

#### Paskirtis:

Ypač tinka apvalių ir plokščių detalių užspaudimui.

### Techninis aprašymas

Užspaudimo jėga	15,6 kN
B <sub>2</sub>	38,1 mm
B <sub>1</sub>	30,8 mm
Sriegis M	M12
Maksimalus skėtimo plotis	39,9 mm
H <sub>1</sub>	38,1 mm
Aukštis H <sub>2</sub>	19 mm
tinka vidiniams šešiabriauniams SW	10 mm
maksimalus užveržimo momentas	38,4 Nm
Ilgis L	47,6 mm

Aukštis H	38,6 mm
Plotis B	37,3 mm
Produkto rūšis	Pleištinis spaustuvas