



## Įspraustinė kiaurosioms kiaurymėms, D1: 14,2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Produktų klasė	37M

### Aprašymas

#### Modelis:

- Pagrindas iš statybinio plieno su plieniniu varžtu.
- Galimas 5 pusių apdirbimas.
- Itin tikslus pakartojimas.
- Lengva apdirbti pagrindą iki pageidaujamo  $\emptyset$ .

#### Paskirtis:

Detalių užspaudimui esamoje kiaurymėje.

### Techninis aprašymas

D <sub>2</sub> mažiausias užspaudimo $\emptyset$	12,2 mm
Išorinis $\emptyset$ D <sub>1</sub>	14,2 mm
Užspaudimo jėga	8,5 kN
H	24,9 mm
Išorinis $\emptyset$ D	31,5 mm
$\emptyset$ D <sub>4</sub>	M 3/23,1

H <sub>1</sub>	19 mm
Ø D <sub>3</sub>	M 6
maksimalus užveržimo momentas	17 Nm
maks. užspaudimo plotas	0,33 mm
Tolerancija Išorinis Ø	h9
Produkto rūšis	Įspraustinė