

**Veržliaraktis, reguliuojamas per vidurį, Visas ilgis: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	813920 150
GTIN	3662424092190
Produktų klasė	83H

**Aprašymas****Modelis:**

Ergonomiškos formos, chromuotos. Žiočių padėtis 22,5°. Spartus ir laiką taupantis reguliavimo mechanizmas. Su metrine ir coline **skale** priekyje.

**Standartas:**

**ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100**

**Techninis aprašymas**

maksimalus rakto dydis	23 mm
visas ilgis	6 in
visas ilgis	150 mm
Norma	ISO 6787
Norma	ASME B107.100
Norma	DIN 3117
Žiočių padėtis	22,5 laipsniai
Paviršius	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
Padalos	taip
Rankenos apvalkalas	ne
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

